

No: 20191-161

## Hakenelektrode, flach



### Abmessungen und Gewicht

Maße	Ø 5 mm
Länge	320 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	L-förmig
-------------------	----------

### Oberfläche

Isolation	Schaft isoliert
Beschichtung	mit Antihftbeschichtung

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück