

No: 20132-044

## APC-Applikator



### Abmessungen und Gewicht

Maße	Ø 5 mm
Länge	100 mm

### Basisfeatures

Flexibilität	starr
--------------	-------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück