

No: 10340-000

ESM 2 Absaugmodul



- Über das Display des ERBEJET 2 werden Aktivierungsform und Saugleistung des ESM 2 eingestellt
- Aktivierung erfolgt synchron zur Wasserstrahlapplikation
- Für die Absaugung kann eine Nachlaufzeit mit Zeitbegrenzung eingestellt werden
- Gute Sicht auf das Zielgebiet

Netzanschluss	
Netzspannung	100 - 240 Volt
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Weitere Produkthinweise	
Kommunikationsschnittstelle	ERBE Communication Bus (ECB)
Verpackungseinheit	1 Stück
Normen	
Schutzklasse nach EN 60 601-1	I
Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIa
Typ nach EN 60 601-1	CF