

No: 20191-332

Nadelelektrode



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2 mm
Länge	170 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	Nadel abgewinkelt 90°
-------------------	-----------------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C
Einmalprodukt	ja

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	4 kVp
Verpackungseinheit	5 Stück