

No: 20190-067

## Slim-Line Elektrodengriff mit 2 Tasten



### Abmessungen und Gewicht

Kabellänge	mit Anschlusskabel 4 m
Schaftdurchmesser	2.35 mm

### Basisfeatures

Kompatibilität	VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte
Anschluss	International

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	6 kVp