

No: 10140-100

VIO® 300 D



- Automatische Leistungsdosierung bei allen Regelungstechniken
- Leistung präzise auf die Indikation abgestimmt
- Neue und weiterentwickelte CUT- und COAG-Funktionen
- Variabel konfigurierbar durch Buchsen-Module
- Disziplinspezifische Upgrades jederzeit möglich
- Einfache, interaktive und sichere Bedienung über TFT-Display und FocusView
- Individuell programmierbare Programme; im Klartext: einschalten und arbeiten
- Plug & Play: Instrument einstecken, arbeiten
- ReMode-Funktion: "Fernbedienung" über Handgriff oder Fußschalter vom OP-Tisch aus
- Fußschalterzuordnung: Fußschalter oder sogar nur ein Fußschalterpedal können mit Hilfe des Displays der gewünschten Ausgangsbuchse zugeordnet werden

Ausgangsleistung

Maximale Cut-Leistung	300 Watt an 500 Ohm
Sicherheitssystem	NESSY
Frequenz	350 kHz
Maximale Coag-Leistung	bis zu 200 Watt

Netzanschluss

Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby-Mode	40 Watt
Leistungsaufnahme bei max. HF-Leistung	500 Watt / 920 VA
Netzspannung	100-120 / 220-240 Volt
Potentialausgleichsanschluss	ja

Abmessungen und Gewicht

Breite x Höhe x Tiefe	410 x 165 x 380 mm
Gewicht	9,5 kg

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Display	TFT-Display und FocusView

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	I
Typ nach EN 60 601-1	CF
Kategorie nach UMDNS	11-490