

No: 10160-000

VIO® 3



- Logische, komfortable und visuelle Bedienführung (stepGUIDE)
- Verlässliche, reproduzierbare Gewebefeffekte aufgrund modernster Prozessortechnik
- ReMode: Bis zu 6 verschiedene Einstellungen vom Sterilfeld aus wählbar
- Buchsen: einfacher Austausch, Anschlussempfehlung, Steckplatzzuordnung, bis zu 6 Instrumente frei wählbar

Ausgangsleistung

Sicherheitssystem	NESSY
Maximale Cut-Leistung	400 Watt an 300 Ohm
Maximale Coag-Leistung	bis zu 360 Watt

Netzanschluss

Netzspannung	100-120 / 220-240 Volt
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby-Mode	<30 Watt
Leistungsaufnahme bei max. HF-Leistung	550 Watt
Potentialausgleichsanschluss	ja

Abmessungen und Gewicht

Breite x Höhe x Tiefe	415 x 215 x 375 mm
Gewicht	12 kg

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	I
Typ nach EN 60 601-1	CF