

No: 20132-179

Sonda APC 3000 A



Medidas y peso

Dimensiones	Ø 2,3 mm
Longitud	3 [Meter]

Características principales

Flexibilidad	flexible
Salidas	A = Axial Beam
Forma	A

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	I Ib
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	4.3 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza