

No: 10340-000

Módulo de succión ESM 2



- A través del interfaz del ERBEJET 2 se regula la forma de activación y la potencia de succión del ESM 2
- La activación acompaña simultáneamente la aplicación del chorro de agua
- En la bomba de succión, puede programarse un período añadido limitado de funcionamiento continuo, aun cuando ya no se inyecte agua
- Buena visibilidad del área de intervención

Conexión de red

Tensión de red	100 - 240 Voltios
Frecuencia de red	50 / 60 Hz

Otras informaciones sobre el producto

[Kommunikationsschnittstelle]	[ERBE Communication Bus (ECB)]
Unidad de embalaje	1 pieza

Normas

Clase de protección según NE 60 601-1	I
Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	Ila
Modelo segon NE 60 601-1	CF