

No: 20190-082

## Mango porta-electrodos con 2 teclas



### Medidas y peso

Longitud del cable	sin cable de conexión
Diámetro de vástago	2 mm

### Características principales

Compatibilidad	VIO, ICC, ACC
Conexión	Estándar / Internacional

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1 I	
Modelo según NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
Capacidad máxima de carga eléctrica	4 kVp