

No: 20190-066

Slim-Line, mango porta-electrodos con 2 teclas



Medidas y peso

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Longitud del cable | [mit Anschlusskabel 4 m] |
| Diámetro de vástago | 4 mm |

Características principales

| | |
|----------------|------------------------------|
| Compatibilidad | [VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte] |
| Conexión | [International] |

Limpieza y preparación

| | |
|-----------------------------|------------|
| Limpieza automática | max 95 °C |
| Esterilización en autoclave | max 138 °C |

Normas

| | |
|--|-----|
| Clasificación según normativa CE 93/42 EWG | IIb |
| Clase de protección según NE 60 601-1 | |
| Modelo según NE 60 601-1 | |

Otras informaciones sobre el producto

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Unidad de embalaje | 1 pieza |
| Capacidad máxima de carga eléctrica | 6 kVp |