

No: 10140-300

VIO® 300 S



- Todas las técnicas modernas de regulación de AF juntas
- La potencia precisa requerida por la indicación médica
- Nuevas y más desarrolladas funciones de CUT (corte) y COAG (coagulación)
- Configuración variable por medio de módulos de conectores
- Manejo extremadamente sencillo gracias al FocusView
- El sistema de seguridad de electrodos neutros NESSY, reforzado en pantalla, apoya de modo interactivo la colocación de electrodos neutros
- Asignación del pedal: con la ayuda del display se puede asignar fácilmente los interruptores de pedal doble o sencillo, al conector de salida deseado

Potencia de salida

Potencia de Cut máxima	300 vatios a 500 ohm
Potencia de Coag máxima	hasta 200 vatios
Sistema de seguridad	NESSY
Frecuencia de AF	350 kHz

Conexión de red

Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Potencia absorbida en standby	40 Vatio
Potencia absorbida con potencia max. de AF	500 vatios / 920 VA
Tensión de red	100-120 / 220-240 Voltios
[Potentialausgleichsanschluss]	si

Medidas y peso

Ancho x alto x fondo	410 x 165 x 380 mm
Peso	8,8 kg

Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
--------------------	---------

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	I
Modelo segon NE 60 601-1	CF
Categoría según UMDNS	