


No: 20132-226

## Sonde FiAPC 3000 A



- Aucune préparation nécessaire de la sonde ou du câble
- Réduction des frais pour chaque application APC
- No es necesario cambiar el filtro de gas
- Plug & Play : Connecter l'instrument et le travail peut commencer
- Plus de sécurité contre les contaminations croisées

### Dimensions et poids

Dimensions	ø 1,5 mm
Longueur	3 [Meter]

### Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
Formes de jets	[A = Axial Beam]
Forme	A
Compatibilité	[APC 300, APC 2, APC 3]

### Nettoyage et préparation

Produit à usage unique	oui
Emballage stérile	EO

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	5 kVp
Unité d'emballage	10 pièce