

No: 20191-358



Rallonge pour électrode

Dimensions et poids

Dimensions	ø 4 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	40 mm

Surface

Isolation	tige isolée
-----------	-------------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	Ila
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4 kVp