


No: 20132-223

Sonde FiAPC 3000 A



- Aucune préparation nécessaire de la sonde ou du câble
- Réduction des frais pour chaque application APC
- No es necesario cambiar el filtro de gas
- Plug & Play : Connecter l'instrument et le travail peut commencer
- Plus de sécurité contre les contaminations croisées

Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,3 mm
Longueur	3 [Meter]

Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
Formes de jets	A = Jet axial
Forme	A
Compatibilité	[APC 300, APC 2, APC 3]

Nettoyage et préparation

Produit à usage unique	oui
Emballage stérile	E0

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	5 kVp
Unité d'emballage	10 pièce